

オリジナルマーキングができる！世界に一つだけのオリジナルシューズ

デコクロ

クロスライド™素材の表面にマーキングできる特殊処理を開発しました。それによって“デコれるクロックス”を実現。マーキングの種類もセレクトできるので、お好みの仕上がりに。マーキング箇所のみ処理を施すので、クロックスシューズ本来の品質・性能には全く影響がありません。

オリジナルマーキング クロックスシューズ **特許出願中**

【マーキングの種類】

 <p>ポットイングシール <small>ミニマム 50足から</small></p>	 <p>シリコンワッペン <small>ミニマム 50足から</small></p>	 <p>ストレッチシール <small>ミニマム 10足から</small></p>	 <p>二次加工</p>
<p>シールの表面に透明のウレタン樹脂をコーティングしたもので、ツヤ感があり、ドーム状になっています。イラストや写真など細かな表現も可能です。傷が付きにくく、プリント面の保護や擦過性にも優れています。</p>	<p>哺乳瓶にも使用されているシリコンを使用しており、人体にも影響なく、環境にも優しい素材を使用しています。液状に溶かしたシリコン素材を型に流し込み固めた、凹凸感のあるワッペンです。</p>	<p>ストレッチ性のあるシールです。薄型の為、シューズに馴染んだデザイン表現が可能。インクジェット印刷なので、写真など表現力が豊かなのが特徴です。</p> <p>※ストレッチシールは日本写真印刷株式会社 NISEHA の機能フィルム製品TechSol SX101を使用しております。</p>	<p>二次加工をご注文の際は、各営業担当にお問い合わせ下さい。</p>

【デコクロ対応目安サイズ】

※ポットイング・シリコン・ストレッチシールのみ



※マーキング可能なサイズや箇所は、シューズの種類によって変わってきます。



crocband



bistro



specialist vent



mercy work



alice work

ご注文から納品までの流れ

<p>1 商品の選択 カタログから商品を選択後、マーキング位置を確認。</p> 	<p>2 ご注文・入稿 ロゴマークやイラストのデータを入稿後、マークサイズを決定。</p> 	<p>3 マーキングの選択 カタログから「デコクロ」のタイプを選択し、シールの発注。</p> <p>コレ!!</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ポットイングシール <input type="checkbox"/> シリコンワッペン <input type="checkbox"/> ストレッチシール 	<p>4 サンプル確認 発注した「デコクロ」シールの確認後、OKであれば本生産。</p> <p>サンプルOK!</p> 	<p>5 商品への加工 本生産分のシールが入荷後、商品に取り付けの特殊加工を施す。</p> 	<p>6 納品 PP袋入れをし、梱包されて出荷。楽しみにお待ちください。</p> 
--	--	---	--	--	---

※クロックス社が製造したものに特殊な加工でデコレーションを施しております。着用環境によっては剥がれる可能性もございますので、以下の点にご注意ください。

- ① 強い衝撃・引っ掛ける行為は、デコレーション部分が剥がれる原因となります。
- ② 爪や突起物等で、無理に剥がす行為は、デコレーション部分が破損する恐れがあります。
- ③ 用途や使用環境（塩水・泥水等）によって、デコレーション部分が剥がれる原因となります。
- ④ 塩素系洗剤や薬品等がかからないように、十分ご注意ください。
- ⑤ 万が一デコレーション部分が剥がれた場合は、お子様が悪く口には含まないように十分ご注意ください。